

咨询处理 - 硬件咨询 #2090

为电动镜架测试最小扭矩

2026-07-02 09:30 - 曹晏彬

状态:	已完成	开始日期:	2026-07-02
优先级:	B级	计划完成日期:	
指派给:	索鹏鑫	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0:00 小时
目标版本:			
完结状态:	未成单		
描述			
需要没组装完的一个标准二轴不锈钢镜架和一个标准铝合金二轴镜架，都要1英寸的，不再涂抹阻尼脂，而是上润滑脂（桶装的那个），注意用量不要太多，能完全覆盖到螺纹的一层就行。然后再在较低速旋转（例如0.5圈/s、1圈/s）时测量并观测最大扭矩。			

历史记录

- #1 - 2026-07-02 09:33 - 薛立京
- 状态 从 新建 变更为 评估中
- 指派给 从 薛立京 变更为 索鹏鑫
- #2 - 2026-07-03 09:20 - 索鹏鑫
- 状态 从 评估中 变更为 已反馈
- % 完成 从 0 变更为 100
- #3 - 2026-07-03 09:21 - 曹晏彬
- 状态 从 已反馈 变更为 已完成